HOLEX

VBMW 160402, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265776 M
GTIN	4045197818157
Klasa artykułu	22I

Opis

Wykonanie:
· **Wersja jednorazowa.**
· **Jednoostrzowa.**
wskazówka:
Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.
Gatunek: BUX220
rodzaj krawędzi skrawającej: M
głębokość skrawania a_p: 0,1 - 0,5 mm
posuw f: 0,1 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
Gatunek	BUX220
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 200 m/min
Warunki skrawania	ciągle

głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,5 mm
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,5 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMW 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BUX220
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia