Wiertarki ręczne jednobiegowe, ID producenta: HDE13RQX

Dane zamówienia

Numer katalogowy	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:
· **Solidny, całkowicie izolowany, metalowy korpus przekładni.**
· **System szybkiej wymiany kabli QUIK-LOK.**
Wiertarka ręczna Milwaukee –
· **wiertarka 13 mm, moment obrotowy 94 Nm.**
· **Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.**
· **Blokada wrzeciona FIXTEC umożliwiająca szybką wymianę wiertła.**
w dostawie::
metalowy uchwyt wiertarski szybkomocujący 1,5 13 mm, dodatkowy uchwyt, przewód QUIK-LOK, skrzynka HD.
Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
oznaczenie producenta: HDE13RQX
pobór mocy: 950 W
gniazdo uchwytu wiertarskiego: 1/2" – 20 UNF
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
zakres prędkości obrotowej: 0 - 525 min^{-1}
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

Opis techniczny

masa	2 kg
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
oznaczenie producenta	HDE13RQX
ID producenta	HDE13RQX
pobór mocy	950 W
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s^2
obroty prawe/lewe	tak
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
gniazdo uchwytu wiertarskiego	1/2″ – 20 UNF
zakres prędkości obrotowej	0 - 525 min^{-1}
Opakowanie	Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)