HOLEX

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308765 50
GTIN	4045197532749
Klasa artykułu	32Z

Opis

Zastosowanie:
Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2.**
wskazówka:
<B>uszczelnione</B> pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.
norma na sworznie dociągające: MAS 403
∅ kołnierza D: 38 mm
∅ główki D_1: 23 mm
Długość całkowita L: 85 mm
L_1: 45 mm
gwint M: M24
maks. moment obrotowy dokręcania: 150 Nm

Opis techniczny

∅ główki D_1	23 mm
Długość całkowita L	85 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
L_1	45 mm
∅ kołnierza D	38 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
gwint M	M24
do stożka niesamohamownego	50
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308825 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50