Garant

Oprawki Weldon, HSK-A 100 A = 160, ∅ mocowania D1: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	304410 12
GTIN	4045197289391
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:
· **z otworem Balluffchip**
· **powierzchnie mocujące HSK są obrobione.**
GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.
Wyp. dodatkowe:
Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.
wskazówka:
HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.
∅ zewn. D: 42 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

Opis techniczny

∅ mocowania D_1	12 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
∅ zewn. D	42 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe