Garant

Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów, HSK-A 100 A = 160, ø trzpienia d1: 32 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	306290 32
GTIN	4045197290106
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:
Z otworem Balluffchip. Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
Zastosowanie:
Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezarskichz rowkiem podłużnym lub poprzecznym.
w dostawie::
Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.
Wyp. dodatkowe:
Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.
∅ zewn. D: 58 mm
długość trzpienia frezarskiego L_3 z pierścieniem zabierakowym: 24 mm
Długość trzpienia frezarskiego L_4: 38 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 32
odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

ø trzpienia d_1	32 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Długość trzpienia frezarskiego L_4	38 mm

długość trzpienia frezarskiego L_3 z pierścieniem zabierakowym	24 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	32
∅ zewn. D	58 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Pierścienie zabierakowe do ∅ trzpienia 32 mm	309870 32
Śruba dociągająca frez do ∅ trzpienia 32 mm	309860 32
Klucze specjalne do ∅ trzpienia 32 mm	309840 32