HOLEX

Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 150 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	412751 150
GTIN	4045197347411
Klasa artykułu	42A

Opis

Wykonanie:
Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka odporna na działanie wody i pyłu. Po 2 godzinach bezczynności następuje automatyczne wyłączenie suwmiarki. Odporna na uderzenia obudowa z tworzyw sztucznych.
Norma:
Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Suwmiarka odporna na działanie wody, środków chłodzących, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
Funkcja:
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.
w dostawie::
Bateria nr 081560, wielk. CR2032.
Opakowanie: sztywny pojemnik
norma: DIN 862
przełączalny odczyt: mm / cale
wymiar głębokości: płaskie
stopień ochrony IP: IP 67
Kalibracja: A1
odczyt: 0,01 mm
odczyt: 0,0005 cal
granica błędu: 0,03 mm
długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	płaskie
automatyczne wyłączanie	tak
norma	DIN 862
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412468 MS150

Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412470 MS150
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Uchwyt do głębokościomierza	412230