Mahr

Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi na zewnątrz, zakres pomiarowy: 150 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	412755 150
GTIN	4059192002367
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:
Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock.
w dostawie::
1 bateria nr 081560, wielk. CR2032
Wyp. dodatkowe:
Przewód do transmisji danych nr 498940.
złącze: Złącze USB
złącze: Interfejs RS232C
złącze: Złącze Digimatic
stopień ochrony IP: IP 67
materiał: Stal stopowa, INOX
wszystkie części: hartowane
norma: norma zakładowa
przełączalny odczyt: mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock
Kalibracja: A1
odczyt: 0,01 mm
odczyt: 0,0005 cal
granica błędu: 0,03 mm
długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale

długość szczęk	40 mm
norma	norma zakładowa
wykonanie szczęk pomiarowych	odgięte na zewnątrz
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Pokrywa schowka na baterie	412235