Nakrętki teowe, M16, wymiar nominalny rowka teowego: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370560 20
GTIN	4020772080181
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:
do znormalizowanych śrub dwustronnych.
Norma:
DIN 508
Materiał:
stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.
wskazówka:
Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
typ	508
wielkość gwintu	M16