Podstawy statywu z precyzyjną regulacją, typ: S

Dane zamówienia

Numer katalogowy	442125 S
GTIN	7290005399848
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:
Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.
Pasuje do :
ramionprzegubowychnr 442110 i 442114.
wersja: magnes włączany
gwint przyłączeniowy: M5
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku
siła przyczepności: 320 N
długość: 40 mm
szerokość: 30 mm

Opis techniczny

siła przyczepności	320 N
szerokość	30 mm

długość	40 mm
gwint przyłączeniowy	M5
wersja	magnes włączany
wysokość	35 mm
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 120	442114 120
Ramiona przegubowe 3D typ 120	442110 120
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA