Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 16/M14 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	375325 16/M14
GTIN	4020772084691
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:
Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.
gwint: M14
wysokość nakrętki: 18 mm
szerokość a: 15,7 mm
szerokość e: 25 mm
wysokość k: 9 mm
długość: 50 mm

Opis techniczny

długość	50 mm
szerokość a	15,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
gwint	M14
wysokość nakrętki	18 mm

szerokość e	25 mm
wysokość k	9 mm
typ	508L