Weidmüller

Próbniki napięcia VT CTB

Dane zamówienia

Numer katalogowy	665133
GTIN	4032248405855
Klasa artykułu	73H

Opis

Wykonanie:
Stabilna obudowa z metalową klamrą i igłą do nakłuwania kabla.
· **Napięcie znamionowe 3 – 48 V AC/DC.**
· **Wskazania poszczególnych stopni 5V; 12V; 24V; 48V.**
· **Funkcja dosuwania z końcówką pomiarową do pomiarów przez izolację przewodów.**
· **Wskazania biegunowości.**
Przesuwna nasadka do mocowania igły na kablu.
Zaleta:
Nie potrzeba ściągać izolacji z kabla.
Zastosowanie:
Do samochodów osobowych, ciężarowych i rowerów elektrycznych.
Norma:
DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.
długość całkowita: 137 mm
zakres kontroli: 3 - 48 V
stopień ochrony IP: IP 40

Opis techniczny

wskaźnik	LED
temperatura robocza	-10 – +50 °C
kontrola ciągłości obwodu	nie
Zakres częstotliwości	0 – 65 Hz

napięcie znamionowe	AC/DC 5 – 48 V
stopień ochrony IP	IP 40
norma	DIN EN 61010-1
norma	DIN EN 61326
masa	50 g
długość przewodu	100 cm
prędkość reakcji	<0,3 s
prąd kontrolny	<10 mA
czas pracy	10 s
Przerwa wypoczynkowa	240 s
Wilgotne ściereczki przemysłowe	rF maks. 85 %
Stopień zanieczyszczenia	2
długość całkowita	137 mm
zakres kontroli	3 - 48 V