Mahr

Mikrometry wewnętrzne, do pomiaru dużych średnic, zakres pomiarowy: 100-500 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:
Lekka, stabilna konstrukcja rurkowa. Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś i szlifowane. **Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane kuliście.** Jedna powierzchnia pomiarowa nastawna. Szczęki, elementy obsługi i pola odczytu - chromowane na matowo. **Możliwość natychmiastowego użycia bez regulacji.**
Klasa dokładności:
(4 + L / 100) µm.
w dostawie::
Średnicówka, przedłużki nr 427950.
Wyp. dodatkowe:
Przedłużki nr 427950.
norma: Norma zakładowa
podziałka bębenka pomiarowego: 1/50 mm
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: S4
odczyt: 0,01 mm
∅ wrzeciona: 7,5 mm
∅ bębenka pomiarowego: 17,5 mm
przedłużka: 25; 50; 100; 200 mm

Opis techniczny

przedłużka	25; 50; 100; 200 mm
∅ bębenka pomiarowego	17,5 mm
∅ wrzeciona	7,5 mm
zakres pomiarowy	100 - 500 mm
odczyt	0,01 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębenka pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S4

Usługi

Kalibracja zestawu średnicówek mikrometrycznych zakres pomiarowy 100-500 mm	011220 100-500
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Przedłużki do średnicówek długość 200 mm	427950 200
Przedłużki do średnicówek długość 50 mm	427950 50
Przedłużki do średnicówek długość 100 mm	427950 100
Przedłużki do średnicówek długość 400 mm	427950 400
Przedłużki do średnicówek długość 800 mm	427950 800
Przedłużki do średnicówek długość 25 mm	427950 25