Miary zwijane, białe,w obudowie metalowej, długość linki: 3 m

Dane zamówienia

Numer katalogowy	462150 3
GTIN	4007368090137
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:
Obudowa z chromowanego, odlewu cynkowego.
Taśma metalowa, biała, matowa, cyfry czarne i czerwone.
Bardzo odporna, szczególnie na wysoką temperaturę i uszkodzenia. **Z automatycznym powrotem taśmy i przyciskiem blokującym.**
norma: EG II
Kalibracja: G1
szerokość taśmy: 13 mm
szerokość korpusu: 55 mm
szerokość obudowy: 20 mm
wysokość obudowy: 60 mm

Opis techniczny

szerokość taśmy	13 mm
wysokość obudowy	60 mm
szerokość korpusu	55 mm

szerokość obudowy	20 mm
długość linki	3 m
norma	EG II
Kalibracja	G1

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 5 m	016140 5
Znakowanie opis laserowy	018940