STABILA

Poziomnica kieszonkowa Pro Magnetic, długość: 70 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	467482 70
GTIN	4005069177683
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:
Solidna obudowa z rdzeniem aluminiowym, z zalaną na stałe libelką do pomiarów w poziomie.
Silny magnes z metali ziem rzadkich do mocowania na przedmiotach metalowych.
Prostokątna ramka aluminiowa z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami pomiarowymi z boku i na spodzie. Dodatkowo z rowkiem V do przykładania na powierzchniach wypukłych. Na spodzie i z boków powierzchni pomiarowej znajdują się silne magnesy z metali ziem rzadkich.
w dostawie::
wraz z mocnym klipsem na pasek.
granica błędu w pozycji normalnej: 1 mm/m
maksymalna odchyłka kątowa: 0,1 stopni
długość: 70 mm
szerokość: 20 mm
wysokość: 40 mm

Opis techniczny

granica błędu w pozycji normalnej	1 mm/m
szerokość	20 mm
maksymalna odchyłka kątowa	0,1 stopni
długość	70 mm
wysokość	40 mm
Rodzaj produktu	Miarka zwijana