Garant

LOEU 130708 R-L, HB7940, Typ: TI

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215142 TI
GTIN	4045197867001
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość a_e = 0,3×D / a_p = 8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOEU 130708 R-L
promień naroża: 0,8 mm
posuw f_z: 0,12 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOEU 130708 R-L
posuw f_z	0,12 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	10 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	HB7940

Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania