HOLEX

Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 120,, ∅ główki×szerokość główki: 60X50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554300 60X50
GTIN	4045197525857
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:
Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.
Zastosowanie:
Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.
oznaczenie ziarnistości: A
∅ chwytu: 6 mm
zalecana prędkość obrotowa: 8000 min^{-1}
maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min^{-1}

Opis techniczny

szerokość główki	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min^{-1}
ziarnistość	120
zalecana prędkość obrotowa	8000 min^{-1}

∅ chwytu	6 mm
∅ główki	60 mm
Materiały ścierne	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,