HOLEX

Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), zgrubny, ∅ główki×szerokość główki: 30X20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554950 30X20
GTIN	4045197679765
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:
Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. ∅ chwytu 6 mm.
Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.
Zastosowanie:
Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.
oznaczenie ziarnistości: A
porównanie ziarnistości: 100
zalecana prędkość obrotowa: 7500 min^{-1}
maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min^{-1}

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	14000 min^{-1}
zalecana prędkość obrotowa	7500 min^{-1}
szerokość główki	20 mm
∅ chwytu	6 mm

∅ główki	30 mm
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny