Złączki BiTorsion do bitów do wkrętarek mechanicznych, obrotowe o 45°, Typ: 4/4

Dane zamówienia

Numer katalogowy	676880 4/4
GTIN	4045197880710
Klasa artykułu	62F

Opis

Zastosowanie:
Do łączenia bitów z urządzeniami wyposażonymi w czworokątny czop napędowy 1/4, 3/8 lub 1/2 cala.
z pierścieniem sprężystym i złączem szybkowymiennym. Element łączący obrotowy o 45° w celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc.
Do bitów do wkrętarek mechanicznych.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
długość całkowita: 47 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne: C 6,3 (1/4 cala)

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne	C 6,3 (1/4 cala)
długość całkowita	47 mm
przystosowane do zastosowania maszynowego	tak