Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 13mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	622500 13
GTIN	4010995008642
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:
Uchwyt i grot **z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.** Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej. **Zastosowanie:** Do prac pod napięciem do 1000 V.
Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału z zabezpieczeniem przed staczaniem. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony. Wersja długa; głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub.
Norma:
DIN 3125
Materiał:
Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału , o kształcie zabezpieczającym przed staczaniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

Opis techniczny

długość całkowita	243 mm
rozwartość klucza	13 mm
długość grotu	125 mm
Seria	SoftFinish® electric
norma	DIN 3125
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Rodzaj produktu	Klucze nasadowe