# Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym, długość całkowita: 250 mm

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 706025 250 |
| GTIN | 4003773081517 |
| Klasa artykułu | 73F |

## Opis

**Wykonanie:**
Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.
**Izolacja do 1000 Volt wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**
**Zastosowanie:**
Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.
**Materiał:**
Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.
izolacja elektryczna: VDE 1000 V
Średnica mocowania sześciokąta: 46 mm
rozstaw do rur: 2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 25

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| Średnica mocowania sześciokąta | 46 mm |
| rozstaw do rur | 2 cal |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 25 |
| długość całkowita | 250 mm |
| izolacja elektryczna | VDE 1000 V |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| Karabińczyk DOUBLE TRI | 098194 |
| Karabińczyk STEEL D TRI | 098195 |
| Karabińczyk OVALSTEEL SC | 098196 |
| Zestaw punktów mocujących, 10-elem. Typ 1 | 098230 1 |
| Zestaw punktów mocujących, 10-elem. Typ 2 | 098230 2 |
| Lonża Bungee Nośność 4,5 kg | 098240 4,5 |
| Lonża Bungee Nośność 15,9 kg | 098240 15,9 |
| Zestaw lonży specjalnej, 10-elem., linka mocująca spiralna Typ H2H | 098245 H2H |
| Zestaw lonży specjalnej, 10-elem., linka mocująca spiralna Typ C2L | 098245 C2L |
| Zestaw lonży specjalnej, 10-elem., linka mocująca spiralna Typ T2T | 098245 T2T |
| Zestaw opasek na przegub ręki, 10-elem. 10-elem. Typ 1 | 098250 1 |
| Zestaw opasek na przegub ręki, 10-elem. 10-elem. Typ 2 | 098250 2 |