Szczypce montażowe, wersja długa, odchylone pod kątem 45°, długość całkowita: 280 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	713780 280
GTIN	4003773079422
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Umożliwia łatwe chwytanie, trzymanie i prowadzenie małych miedzianych rur, śrub i kabli oraz innych okrągłych części przez frezowane rowki o gładkiej powierzchni. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Zastosowanie:
Odpowiednie do prac związanych z chwytaniem, justowaniem i montowaniem w trudno dostępnych miejscach dzięki smukłej, bardzo długiej konstrukcji.
Norma:
DIN ISO 5743
Materiał:
Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 70 mm

Opis techniczny

długość szczęk	70 mm
długość całkowita	280 mm
masa	235 g
kształt szczęk	owalne, ostre
norma	DIN ISO 5743
wykonanie szczęk	odchylone pod kątem 45°, ząbkowane wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym

materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	czernione, główka polerowana