BOSCH

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, ID producenta: GSB1215

Dane zamówienia

Numer katalogowy	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Z hamulcem silnika oraz mechanicznym wielostopniowym wyłączaniem po przekroczeniu granicznego momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna, poręczna wkrętarka akumulatorowa o masie tylko **1 kg**.
w dostawie::
W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V / 2,0 Ah, ładowarka oraz walizka.
wskazówka:
Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i dalsze oraz 073866 i dalsze
Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V
oznaczenie producenta: GSB 12V-15
konstrukcja silnika: Silnik szczotkowy

Napięcie akumulatorów: 12 V
pojemność akumulatora: 2 A·h
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 15 N·m
maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 30 N·m

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1300 min^{-1}
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 380 min^{-1}
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s^2
pojemność akumulatora	2 A·h
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 N·m
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
konstrukcja silnika	Silnik szczotkowy
masa	1 kg
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	10,5 m/s^2
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 N·m
ID producenta	GSB1215
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1 - 10 mm
maksymalna ∅ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm
oznaczenie producenta	GSB 12V-15
typowe zastosowanie	średni
Liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	litowo-jonowy

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073851 B12
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073852 B12
Ładowarki akumulatorów Oznaczenie producenta AL1130CV	073866 AL1130CV