Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przekroju: 16 mm2

Dane zamówienia

Numer katalogowy	729463 16
GTIN	4045197891051
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:
Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Dokładne **zaciskanie równoległe** z synchronicznie napędzanymi szczękami zacisk.
Zgodne z DIN **zaciskanie 6-kątne** = zajmuje mało miejsca. Kształt zaciśnięcia zgodny z DIN 46228.
Z elementem ustalającym dla małych przekrojów do 4 mm^2, co zapewnia właściwe ustawienie.
długość całkowita: 213 mm
do przewodów o przekroju: 0,08 - 16 mm^2

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	0,08 - 16 mm^2
długość całkowita	213 mm