HOLEX

# Ściernica walcowa wachlarzowa włóknina (A) / płótno (A), Ø 100×50 mm, Porównanie ziarnistości: 80CRS

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 568472 80CRS |
| GTIN | 4045197924575 |
| Klasa artykułu | 52E |

## Opis

**Wykonanie:**
Standardowe wymiary **Ø 100×100 mm** lub wykonanie wąskie **Ø 100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący Ø 19 mm z wieloklinem.
Połączenie **płótna ściernego i włókniny.**
**Zastosowanie:**
Wynik szlifowania zbliżony do płótna ściernego o ziarnistości 80 / 120, również do **usuwania rys** lub do **matowania liniowego.**
**wskazówka:**
Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.
oznaczenie ziarnistości: A
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %
zalecana prędkość obrotowa: 2800 $min^{-1}$

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| porównanie ziarnistości | 80 |

| | |
|---|---|
| zalecana prędkość obrotowa | 2800 $min^{-1}$ |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| ∅ wałka | 100 mm |
| szerokość wałka | 50 mm |
| Atrybut nazwy produktu | ∅ 100×50 mm |