Garant

Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, drobne, ∅ D arkusza: 300 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	584055 300
GTIN	4045197220837
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:
Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.
Zastosowanie:
Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Typ KW do **płyt drewnianych, z fornirem szlachetnym lub obustronnie powlekanych tworzywem sztucznym oraz do materiałów o ulepszonej powierzchni** i wymagających największej jakości cięcia.
wskazówka:
Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.
∅ otworu: 30 mm
Otwory zabieraka liczba/∅/średnica podziałowa: 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Liczba zębów: 72
szerokość skrawania B: 3,2 mm

Opis techniczny

Liczba zębów	72

∅ otworu	30 mm
∅ D arkusza	300 mm
szerokość skrawania B	3,2 mm
Otwory zabieraka liczba/∅/średnica podziałowa	2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm