FRIEDRICH

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane, sześciokąt: 6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	643830 6
GTIN	4007555356060
Klasa artykułu	66A

Opis

Wykonanie:
Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000volt** wg DIN EN60900/VDE0682-201.
Norma:
DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201
wskazówka:
Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie **w pełni izolowane** narzędzia (nr 643810 - 643841).
izolacja elektryczna: VDE 1000 V
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
nieizolowany odcinek grotu: 10 mm
długość: 70 mm

Opis techniczny

nieizolowany odcinek grotu	10 mm
sześciokąt	6 mm
długość	70 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne