HOLEX

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 15-elem.

Dane zamówienia

Numer katalogowy	644200
GTIN	4045197609885
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:
Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, **nasadki** wg DIN 3124.
Czopy kwadratowe B 20 wg DIN 3120 z ustalaczem kulkowym, gniazda
kwadratowe D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.
Materiał:
Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
w dostawie::
10 nasadek 6-kątnych: nr 644550, wielk. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 przetyczka z przesuwnym czopem: 1 szt.
1 przegub Cardana: 1 szt.
2 przedłużki: 200 i 400 mm
1 grzechotka: 1 szt.
przechowywane w: skrzynce metalowej
długość: 540 mm
szerokość: 190 mm
wysokość: 80 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 22-50 mm

Opis techniczny

liczba części	15
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	22-50 mm
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	540 mm
szerokość	190 mm
wysokość	80 mm