Garant

DNGA 110404, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G

Dane zamówienia

Numer katalogowy	255439 G
GTIN	4045197895264
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:
Wyposażone w 2 ostrza.
Opis:
Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.
Gatunek: BU7220
rodzaj krawędzi skrawającej: G
głębokość skrawania a_p: 0,05 - 0,2 mm
posuw f: 0,05 - 0,15 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 140 m/min

Opis techniczny

liczba wymian	2
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,

rodzaj krawędzi skrawającej	G
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
Gatunek	BU7220
Materiał ostrza 	CBN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 140 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNGA 110404
Atrybut nazwy produktu	BU7220