Garant®

DCGW 070208, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265433 G
GTIN	4045197895608
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:
Wyposażenie w 2 ostrza
Gatunek: BU7220
rodzaj krawędzi skrawającej: G
głębokość skrawania a_p: 0,03 - 0,12 mm
posuw f: 0,04 - 0,12 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 160 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągle
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
rodzaj krawędzi skrawającej	G
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,
Gatunek	BU7220
Materiał ostrza 	CBN
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,03 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,012 mm
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,12 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 160 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGW 070208
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia