Garant®

VBGW 110304, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265460 G
GTIN	4045197895691
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:
Wyposażenie w 2 ostrza
Gatunek: BU7220
rodzaj krawędzi skrawającej: G
głębokość skrawania a_p: 0,03 - 0,12 mm
posuw f: 0,04 - 0,12 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 160 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Gatunek	BU7220
rodzaj krawędzi skrawającej	G
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 160 m/min
Warunki skrawania	ciągle
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,03 mm
posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,012 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGW 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia