Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 85°, KW, długość całkowita: 160mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	725570 160
GTIN	4003773046820
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.
główka zagięta o 85°.
Zastosowanie:
Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tw. sztucznego **(nie nadają się do metalu)**.
Norma:
DIN ISO 5743
Materiał:
Stal elektropiecowa wanadowa, kuta i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	polerowane
główka	odgięte o 85°

Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
do tworzyw sztucznych	tak
śruba oporowa regulowana	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące