Nożyce do kabli, małe, izolowane zanurzeniowo izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	730360 200
GTIN	4003773026952
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Uchwyty z **izolacją do 1000 Volt wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**
Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.
Wyjątkowo duży zakres cięcia dzięki głowicy dwuostrzowej. Uchwyty **izolowane zanurzeniowo.**
Wielofunkcyjne dzięki podwójnym ostrzom.
Zastosowanie:
Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.
Materiał:
Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.
wydajność skrawania: 70 mm^2
możliwość cięcia do ∅: 20 mm

Opis techniczny

możliwość cięcia do ∅	20 mm
długość całkowita	200 mm
wydajność skrawania	70 mm^2
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	izolowane zanurzeniowo
obsługa	mechaniczne, jednoręczne

materiał	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
ze sprężyną rozwierającą	nie