Wodoszczelne walizki „Explorer“, typ: 7630

Dane zamówienia

Numer katalogowy	692930 7630
GTIN	8024482008806
Klasa artykułu	64A

Opis

Wykonanie:
Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarności, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego.
Zamykana na kłódkę nr 085830 - 085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność.
Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę od - 33° do + 90° C.
Zastosowanie:
Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.
wskazówka:
Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.
stopień ochrony IP: IP 67
właściwości walizki: do układania w stosy
właściwości walizki: odporne na uderzenia
właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego
długość zewnętrzna: 860 mm
szerokość zewnętrzna: 560 mm
wysokość zewnętrzna: 355 mm
długość wewnętrzna: 765 mm
szerokość wewnętrzna: 485 mm
wysokość wewnętrzna: 305 mm

Opis techniczny

szerokość zewnętrzna	560 mm
szerokość wewnętrzna	485 mm
pojemność	113,1 l
liczba zamknięć	7
masa	16,4 kg
długość wewnętrzna	765 mm
wysokość zewnętrzna	355 mm
długość zewnętrzna	860 mm
liczba bocznych uchwytów	2
maks. obciążenie	81,8 kg
Liczba kół	2
wysokość wewnętrzna	305 mm
stopień ochrony IP	IP 67
właściwości walizki	do układania w stosy
właściwości walizki	odporne na uderzenia
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego