Garant

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, zestaw 4-elementowy do pierścieni zewn., liczba szczypiec: 4

Dane zamówienia

Numer katalogowy	700147 4
GTIN	4045197553539
Klasa artykułu	71A

Opis

Wykonanie:
uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Przegub ze **sprężyną rozwierającą**.
Zaleta:
Zatosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.
Norma:
DIN 5254 B – für Außensicherungsringe.
w dostawie::
Po 1 parze szczypiec do pierścieni osadczych nr 719870, wielk.A01 – A11 – A21 – A31.
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ∅: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
∅ końcówek: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
długość całkowita maksymalna: 130; 130; 175; 220 mm

Opis techniczny

do zewnętrznych pierścieni osadczych o ∅	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
liczba szczypiec	4
∅ końcówek	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
długość całkowita maksymalna	130; 130; 175; 220 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
norma	DIN 5254 B

Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ A21	719870 A21
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ A01	719870 A01
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ A11	719870 A11
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ A31	719870 A31