Zestaw wierteł centrujących HSS-E PM nr 111105 z kasetą, TiAlN, Typ: 7

Dane zamówienia

Numer katalogowy	111155 7
GTIN	4045197923813
Klasa artykułu	11A

Opis

Wykonanie:
Zestawione z wiertłami centrującymi DIN 333.
Zawartość:
Wiertło centrujące nr 111105, po 1 szt. w wielk. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.
Materiał ostrza
 : HSS E PM
norma: DIN 333
typ: A
Tolerancja ∅ nominalnej: k12
kąt pogłębiania: 60 stopni
chwyt: Kołek walcowy h7
liczba wierteł: 7

Opis techniczny

liczba wierteł	7
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS E PM

norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja ∅ nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
chwyt	Kołek walcowy h7
pierścień barwny	bez