Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, proste, długość całkowita: 200 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	716600 200
GTIN	4003773039594
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Mocne, długie szczęki, wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane uchwyty z nasadkami z kilku rodz. materiału.
Norma:
DIN ISO 5745
Materiał:
Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane