GESIPA®

Dźwigniowe kleszcze nitownicze, typ: HN2

Dane zamówienia

Numer katalogowy	770600 HN2
GTIN	4007081130011
Klasa artykułu	74B

Opis

Wykonanie:
Korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, uchwyty rurkowe.
w dostawie::
Nasadki nr 770640, wielk. 29-45.
Część zamienna:
Zamienne szczęki nr 770630, zamienne nasadki nr 770640.
długość całkowita: 570 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 3 - 6,4 mm
masa: 1,85 kg

Opis techniczny

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	3 - 6,4 mm
długość całkowita	570 mm
masa	1,85 kg

Akcesoria

Końcówki zamienne typ 45	770640 45
Końcówki zamienne typ 29	770640 29
Zestaw szczęk mocujących 3-elem.	770630

Końcówki zamienne typ 32	770640 32
Końcówki zamienne typ 36	770640 36