HOLEX

Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: A0

Dane zamówienia

Numer katalogowy	719905 A0
GTIN	4045197493613
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:
Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Kształt A – szczęki proste
Zastosowanie:
Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.
Norma:
DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty
długość całkowita: 135 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ∅: 3 - 10 mm
∅ końcówek: 0,9 mm

Opis techniczny

∅ końcówek	0,9 mm
Kształt	A
długość całkowita	135 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ∅	3 - 10 mm
norma	DIN 5254 A
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty

kształt szczęk	prosty
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie