HOLEX

Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, SK 50, zakres mocowania: 2,5-16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Klasa artykułu	32K

Opis

Wykonanie:
Prawo- i lewobieżne.
Czernione. Z otworem na Balluffchip.
w dostawie::
Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania**.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\ maks.}$: ≤ 14 Nm
wymiar A długości wysięgu: 80 mm
∅ zewn. D: 50 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

Opis techniczny

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
∅ zewn. D	50 mm
zakres mocowania	2,5 - 16 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	SK 50

Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\ maks.}$	≤ 14 Nm
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Krótka oprawka wiertarska – HSK,