Garant

Szczypce regulacyjne, kształt B, płaskie, szerokie, proste, Długość całkowita: 140 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	717205 140
GTIN	4045197930088
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:
Bardzo płaskie i smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie.
Szczypce chromowane, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Norma:
DIN 5235
Materiał:
Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
Kształt: B
długość szczęk: 33 mm

Opis techniczny

długość szczęk	33 mm
długość całkowita	140 mm
kształt szczęk	płaskie, szerokie, proste
Kształt	B
norma	DIN 5235
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia	chromowane