Garant

LOEU 090408 TR-M, HB735, Typ: UNI

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215996 UNI
GTIN	4045197938169
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość a_e = 0,3×D / a_p = 4,5mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOEU090408 TR-M
typ: UNI
promień naroża: 0,8 mm

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOEU090408 TR-M
typ	UNI
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	HB735

Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania