Garant

Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162650 1
GTIN	4045197940896
Klasa artykułu	11O

Opis

Wykonanie:
Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwiercania otworów cylindrycznych.
Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
mniejsza ∅ D_3: 28 mm
większa ∅ D_2: 30,7 mm
długość ostrzy L_c: 43 mm
długość całkowita L: 130 mm
chwyt kwadratowy ☐: 20 mm
∅ chwytu D_s: 25 mm

Opis techniczny

mniejsza ∅ D_3	28 mm
większa ∅ D_2	30,7 mm
chwyt kwadratowy ☐	20 mm
Liczba ostrzy Z	10
długość ostrzy L_c	43 mm
długość całkowita L	130 mm
∅ chwytu D_s	25 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:16
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami