Garant

CCMT 060204 Wiper, Gatunek: HB7020



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 060204 Wiper HB7020 Gatunek: HB7020
Łamacz wiórów: WSS
tolerancja: MF
głębokość skrawania a_p: 0,2 - 2,5 mm
posuw f: 0,05 - 2,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 2,5 mm/obr,
Gatunek	HB7020

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	WSS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia