Garant

CCMT 060208 Wiper, Gatunek: HB7020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 060208 Wiper HB7020 Gatunek: HB7020
Łamacz wiórów: WSM
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p: 0,2 - 4 mm
posuw f: 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	WSM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Materiał ostrza 	HM

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
Gatunek	HB7020
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060208
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia