Garant

Pogłębiacze stożkowe 75°, bez powłoki, ∅ zewnętrzna: 12,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu, głębokie pogłębianie odbywa się łatwoi bezwibracyjnie, jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.
chłodzenie wewnętrzne: nie
Liczba ostrzy Z: 3
Liczba ostrzy Z: 3
min. ∅ pogłębiacza, do otworów od: 2,8 mm
długość całkowita L: 54 mm
∅ chwytu D_s: 8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm^2: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

∅ zewnętrzna	12,5 mm
min. ∅ pogłębiacza, do otworów od	2,8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm^2	0,12 mm/obr,
długość całkowita L	54 mm
∅ chwytu D_s	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	75 stopni

Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy