Para rygli LNS 100×50, długość słupków: 2700 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	991337 2700
GTIN	4058255037407
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:
Skrzynkowe, gięte na zimno kształtowniki, z przyspawanymi zaczepami. Każdy zaczep ma 5 mocnych haków dla optymalnego przeniesienia obciążenia na stojak regału paletowego. Obciążenie półek do 3 250 kg na każda parę poprzeczek.
w dostawie::
2 rygle do zawieszania w ramie stojaka, z 2 kołkami zabezpieczającymi.
Powłoka lakiernicza:
Zbliżony do koloru pomarańczowego RAL 2004, **lakier proszkowy**.
wskazówka:
Nowe rygle o głębokości 50 mm można łączyć tylko parami z poprzednimi ryglami o głębokości 40 mm.
wysokość wzdłużnic: 100 mm
nośność pary rygli: 1840 kg

Opis techniczny

nośność pary rygli	1840 kg
długość słupków	2700 mm
typ słupka	LNS 100×50
wysokość wzdłużnic	100 mm