KOMET

TOHX 140305 lewe, W30, Gatunek: K10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268885 K10
GTIN	4047109062979
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 140305 lewe K10 Gatunek: K10
głębokość skrawania a_p: 0,5 - 2,5 mm
posuw f: 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
Warunki skrawania	ciągle
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie dodatkowe	N
Zastosowanie główne	K
Gatunek	K10
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 L
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	20 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	Po lewej