Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka spiczasta, szczęki wklęsłe, kW, Długość całkowita: 125 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	726255 125
GTIN	4045197976611
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:
Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. **2-komponentowy** uchwyt z materiału przewodzącego. **Spełniają wymagania ESD.** Ostrza precyzyjnie szlifowane.
Materiał:
Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.
izolacja elektryczna: EGB/ESD
skos ostrza: Bez łysinki
szerokość główki: 10 mm
długość robocza: 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do ∅: 0,1 - 1 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do ∅	0,1 - 1 mm
długość robocza	10 mm
szerokość główki	10 mm
długość całkowita	125 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bez łysinki

Atrybut nazwy produktu	kW