BOSCH

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, ID producenta: GSB1821

Dane zamówienia

Numer katalogowy	070105 GSB1821
GTIN	3165140920506
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Z hamulcem silnika oraz mechanicznym wielostopniowym wyłączaniem po przekroczeniu granicznego momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna wkrętarka akumulatorowa z silnikiem DC o dużej mocy.
w dostawie::
W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 2,0 Ah, ładowarka oraz walizka.
wskazówka:
Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i dalsze oraz 073866 i dalsze
Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
oznaczenie producenta: GSB 18V-21
konstrukcja silnika: 4-biegunowy silnik DC

Napięcie akumulatorów: 18 V
pojemność akumulatora: 2 A·h
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 21 N·m
maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 55 N·m

Opis techniczny

maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	2,5 m/s^2
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1800 min^{-1}
oznaczenie producenta	GSB 18V-21
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
ID producenta	GSB1821
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	55 N·m
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
masa	1,5 kg
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	21 N·m
typowe zastosowanie	średni
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
pojemność akumulatora	2 A·h
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 480 min^{-1}
konstrukcja silnika	4-biegunowy silnik DC
typ akumulatora	litowo-jonowy
Liczba akumulatorów	2

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Oznaczenie producenta 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Oznaczenie producenta GAL1830W	073862 GAL1830W
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18