Mechaniczne przecinaki nakrętek, do nakrętek: M6-M12

Dane zamówienia

Numer katalogowy	884850 M6-M12
GTIN	4021176028243
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:
Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zapieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.
szerokość ostrza przecinaka: 12 mm
długość całkowita bez śruby dociskowej: 80 mm
Rozstaw: 10 - 18 mm

Opis techniczny

długość całkowita bez śruby dociskowej	80 mm
do nakrętek	M6-M12
Rozstaw	10 - 18 mm
szerokość ostrza przecinaka	12 mm